



## DÉSIGNATION : TUBE ICTA SANITAIRE

Système de conduit Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé Fabriqué et commercialisé par la société GALION SA sous le nom de la marque **KRAVEL**

## DOMAINE D'APPLICATION :

Destiné à la protection des installations sanitaires

## DIMENSIONS :

| Ø Extérieur (mm) | Tolérance (mm) | Ø Intérieur (mm) | Tolérance (mm) |
|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 25               | -0.3           | 19               | ±0.3           |
| 32               | -0.3           | 25               | ±0.4           |
| 40               | -0.4           | 32               | ±0.4           |
| 50               | -0.3           | 40               | ±0.4           |

## NORMES DE RÉFÉRENCES :

La gamme ICTA sanitaire est fabriquée selon les dispositions des normes suivantes :  
NFC 68-105 du 1989

**MATIÈRE:** Polyoléfine

**COULEUR:** Bleu et Rouge

## PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES :

- Résistance aux chocs : **2 j à -5° C**

## PROPRIÉTÉS THERMIQUES :

- Résistance à la propagation de la flamme : Propagateur de la flamme
- Température minimale d'installation et d'utilisation : **-5°C.**
- Température maximale d'installation et d'utilisation : **+ 60 °C.**

## IDENTIFICATION:

Chaque rouleau est identifié par une étiquette indiquant :

- L'appellation commerciale
- Le diamètre du conduit
- Le numéro de l'ordre de fabrication (OF)
- Le métrage de la bobine
- La date de production
- La matricule de l'équipe de production

## TRAÇABILITÉ :

Tous les 2 mètres du chaque rouleau une impression en laser qui indique :

- La date de fabrication
- Le numéro de l'ordre de fabrication
- La matricule de l'équipe de la production

## CONDITIONNEMENT : \_\_\_\_\_

Les tubes ICTA sanitaires sont commercialisés en couronnes suivant le tableau suivant :

|              | Diamètre Inter (mm) | Diamètre Ext (mm) | Longueur bob (m) |
|--------------|---------------------|-------------------|------------------|
| Tube GE D 25 | 19                  | 25                | 50/100           |
| Tube GE D 32 | 25                  | 32                | 50               |
| Tube GE D 40 | 32                  | 40                | 50               |
| Tube GE D 50 | 40                  | 50                | 50               |

